


# Кабельные вводы металлические PG-M

- Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в корпусах щитового электрооборудования
- Герметичная конструкция. Степень защиты IP68
- Полная защита оборудования от пыли и нормированная по давлению защита от погружения в воду
- Материал корпуса и накидной гайки: никелированная латунь
- Кабельный ввод имеет высокую степень защиты, долговечный, надежный и стойкий к коррозии корпус
- Температура эксплуатации:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
- Установка сальника производится гаечным ключом



Наименование	Размеры (мм)	
	D	d
PG 9 (Fortisflex) металлический	14,9	4-8
PG 11 (Fortisflex) металлический	18,3	5-10
PG 13,5 (Fortisflex) металлический	20,3	6-12
PG 16 (Fortisflex) металлический	22,2	10-14
PG 21 (Fortisflex) металлический	28,0	13-18
PG 29 (Fortisflex) металлический	36,7	18-25
PG 36 (Fortisflex) металлический	46,7	22-32