


# Переключатель DIP

## Марка DT, шаг 1,27мм, монтаж SMD



### Характеристики

Марка: DT

Количество контактных групп: 2, 4, 6, 8, 10, 12

Шаг, мм: 1.27

Электрическая надежность (количество переключений при рабочей нагрузке): 10000

Сопротивление контактов, Ом: 0.1

Материал контактов: фосфористая бронза с золочением Рабочее напряжение, В: 24

Рабочий ток, мА: 25

Максимальная нагрузка (без переключения): 100мА, 50В

Схема включения: SPST

Материал корпуса: термопластик, усиленный стекловолокном (UL-94V-0)

Рабочая температура, °C: - 30 ... +85