



DIP Переключатель DM



Модель	Число поз.	Размер А, мм	Размер В, мм
DM-01	1	3.48	-
DM-02	2	6.02	2.54
DM-03	3	8.56	5.08
DM-04	4	11.10	7.62
DM-05	5	13.64	10.16
DM-06	6	16.18	12.70
DM-07	7	18.72	15.24
DM-08	8	21.26	17.78
DM-09	9	23.80	20.32
DM-10	10	26.34	22.86
DM-12	12	31.42	27.94

Технические характеристики

Тип: DM

Ход штока: 2,0 мм

Рабочая температура: -20 °С ... +85 °С

Температура хранения: -40 °С ... +85 °С

Срок службы: 2,000 циклов

Рабочее усилие: 1000 gf

Непереключаемые максимальные параметры: 100 мА, 50 VDC

Переключаемые: 25 мА, 24 VDC

Сопротивление контактов: 50 мΩ max

Сопротивление изоляции: 100 мΩ min at 500 VDC

Диэлектрическая прочность: 500 VAC / 1 minute

Материалы

Крышка: UL94V-0 PBT термопластик Цвет: черный

Ручка: UL94V-0 PBT термопластик Цвет: белый

Контакт: фосфор-бронза с золочением поверх никеля

База: UL94V-0 PBT термопластик Цвет: черный

Верхняя изоляция: полиэстровая пленка

Герметирующий материал: эпоксидный

Процесс монтажа

- Для автоматизированного монтажа рекомендуемая температура 260 °С max 5 секунд
- Ручной монтаж: 350 °С в течение 2 секунд (мощность паяльника не более 30Вт)
- Убедитесь, что все контакты в положении “выключено” или это может увеличить усилие переключения и сопротивление контактов
- Промывайте переключатели спреем сверху