


Стандартные стяжки КСС



- Предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий
- Температурный диапазон: от -40°C до +85°C
- Температура монтажа: от -10°C до +60°C
- Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный
- Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей
- Цвет: черный
- Инструмент для монтажа: TG-01 (КВТ), TG-03



Наименование	Тип	размеры (мм)			прочность на разрыв (кг)
		L	W	диаметр обхвата (min—max)	
КСС 3x60 (Fortisflex)	миниатюрные	60	2.5	2—16	8
КСС 3x80 (Fortisflex)		80	2.5	2—16	8
КСС 3x100 (Fortisflex)		100	2.5	2—22	8
КСС 3x120 (Fortisflex)		120	2.5	2—30	8
КСС 3x150 (Fortisflex)		150	2.5	2—35	8
КСС 3x200 (Fortisflex)		200	2.5	3—50	8
КСС 4x150 (Fortisflex)	стандартные	150	3.5	3—35	18
КСС 4x200 (Fortisflex)		200	3.5	3—50	18
КСС 4x250 (Fortisflex)		250	3.5	3—65	18
КСС 4x300 (Fortisflex)		300	3.5	3—80	18
КСС 4x370 (Fortisflex)		370	3.5	3—102	18
КСС 5x200 (Fortisflex)		200	4.8	3—50	22
КСС 5x250 (Fortisflex)		250	4.8	3—65	22
КСС 5x300 (Fortisflex)		300	4.8	3—82	22
КСС 5x350 (Fortisflex)		350	4.8	3—90	22
КСС 5x400 (Fortisflex)		400	4.8	3—105	22
КСС 5x450 (Fortisflex)	усиленные	450	4.8	3—130	22
КСС 5x500 (Fortisflex)		500	4.8	3—150	22
КСС 8x200 (Fortisflex)		200	7.6	3—50	55
КСС 8x250 (Fortisflex)		250	7.6	4—63	55
КСС 8x300 (Fortisflex)		300	7.6	4—82	55
КСС 8x350 (Fortisflex)		350	7.9	4—90	55
КСС 8x400 (Fortisflex)		400	7.9	4—105	55
КСС 8x450 (Fortisflex)		450	7.9	4—118	55
КСС 8x500 (Fortisflex)		500	7.9	4—150	55
КСС 9x760 (Fortisflex)		для экстремальных нагрузок	760	9.0	10—225
КСС 9x920 (Fortisflex)	920		9.0	10—265	80
КСС 9x1020 (Fortisflex)	1020		9.0	10—295	80