


стяжки крепежные КСЗ с зубом нержавеющей стали



- Предназначены для крепления, бандажирования и маркировки
- Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий
- Замок-вставка: нержавеющая сталь
- Температурный диапазон: от -40 °С до +85 °С
- Стальной зуб остается гибким и устойчивым при низких температурах и при любой влажности
- Замок с «зубом» из нержавеющей стали обеспечивает особую прочность, надежность и долговечность крепежа
- Уникальная конструкция замка с плавным переходом от головки к ленте усиливает зону, особо подверженную воздействию разрывной силы
- Внутренняя поверхность ленты хомута имеет рельефные выступы, обеспечивающие прочный захват без проскальзывания
- Цвет: белый
- Инструмент для монтажа: [TG-01 \(КВТ\)](#), [TG-03](#)



Наименование	размеры (мм)			Прочность на разрыв (кг)
	L (мм)	W (мм)	диаметр обхвата (min—max)	
КСЗ 3x100 (Fortisflex)	100	3.0	2–25	18
КСЗ 4x150 (Fortisflex)	150	4.0	3–35	28
КСЗ 4x200 (Fortisflex)	200	4.0	3–50	28
КСЗ 5x300 (Fortisflex)	300	5.0	3–50	52
КСЗ 8x240 (Fortisflex)	200	7.6	4–45	80
КСЗ 10x300 (Fortisflex)	300	10.5	6–95	98
КСЗ 10x450 (Fortisflex)	450	10.5	6–130	98