

# Лицевая панель черная FS28x19B- 21.7x13M - 28x19 мм, матовое окно 21.7x13 мм



Лицевая панель черная, внешние размеры - 28 x 19 мм, матовое внутреннее окно 21.7 x 13 мм, скотч 3М.

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Внутренне окно матовое с тонировкой (пропускание света 30%)

- маскирует выключенные сегменты светодиодного индикатора;
- скрывает индикатор в выключенном состоянии;
- улучшает читаемость индикатора;

Для крепления лицевой панели в комплекте имеется прозрачный высокопрочный УФ-стойкий скотч 3М.


Рекомендации по монтажу:

- рекомендуемое расстояние от индикатора до лицевой панели - 1..5мм (увеличение расстояния размывает изображение);
- наклеиваемую поверхность обезжирить в теплой мыльной воде. Для обезжиривания не использовать спирт и растворители!;
- отрезать полоски скотча необходимого размера и приклеить на тыльную сторону лицевой панели по периметру рамки, без нахлеста на внутреннее окно (тыльная сторона не гладкая);
- приклеить лицевую панель.
- удалить защитную пленку с лицевой стороны.


Толщина лицевой панели - 1 мм.

Лицевые панели FS28x19B-21.7x13M можно использовать с индикаторами FYT-3631 и MT-30361G, а так же с другими индикаторами аналогичных размеров.

Габаритные размеры



Расшифровка наименований лицевых панелей



Фотография лицевой панели с индикатором FYT-3631

