

Лицевая панель черная FS45x25B-37x17M - 45x25 мм, матовое окно 37x17 мм



Лицевая панель черная, внешние размеры - 45 x 25 мм, матовое внутреннее окно 37 x 17 мм, скотч 3М.

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Внутреннее окно матовое с тонировкой (пропускание света 30%)

- маскирует выключенные сегменты светодиодного индикатора;
- скрывает индикатор в выключенном состоянии;
- улучшает читаемость индикатора;

Для крепления лицевой панели в комплекте имеется прозрачный высокопрочный УФ-стойкий скотч 3М.


Рекомендации по монтажу:

- рекомендуемое расстояние от индикатора до лицевой панели - 1..5мм (увеличение расстояния размывает изображение);
- наклеиваемую поверхность обезжирить в теплой мыльной воде. Для обезжиривания не использовать спирт и растворители!;
- отрезать полоски скотча необходимого размера и приклеить на тыльную сторону лицевой панели по периметру рамки, без нахлеста на внутреннее окно (тыльная сторона не гладкая);
- приклеить лицевую панель.
- удалить защитную пленку с лицевой стороны.

Толщина лицевой панели - 1 мм.

Лицевые панели FS45x25B-37x17M можно использовать с вольтметрами [SVH0001](#), амперметрами [SAH0012](#), термометрами [STH0014](#), индикаторами серий E30561, FYT5631


Габаритные размеры



Расшифровка наименований лицевых панелей



Фотографии лицевой панели со встроенными модулями.





До установки лицевой панели.

