

Лицевая панель черная FS57x26B-49x18M - 57x26 мм, матовое окно 49x18 мм



Лицевая панель черная, внешние размеры - 57 x 26 мм, матовое внутреннее окно 49 x 18 мм, скотч 3М.

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Внутренне окно матовое с тонировкой (пропускание света 30%)

- маскирует выключенные сегменты светодиодного индикатора;
- скрывает индикатор в выключенном состоянии;
- улучшает читаемость индикатора;

Для крепления лицевой панели в комплекте имеется прозрачный высокопрочный УФ-стойкий скотч 3М.


Рекомендации по монтажу:

- рекомендуемое расстояние от индикатора до лицевой панели - 1..5мм (увеличение расстояния размывает изображение);
- наклеиваемую поверхность обезжирить в теплой мыльной воде. Для обезжиривания не использовать спирт и растворители!;
- отрезать полоски скотча необходимого размера и приклеить на тыльную сторону лицевой панели по периметру рамки, без нахлеста на внутреннее окно (тыльная сторона не гладкая);
- приклеить лицевую панель.
- удалить защитную пленку с лицевой стороны.

Толщина лицевой панели - 1 мм.

Лицевые панели FS57x26B-49x18M можно использовать с четырехрядными светодиодными семисегментными дисплеями со сдвиговым регистром [SHD0032](#), с индикаторами серии FYQ-5641 и аналогичными таких же размеров

Габаритные размеры



Расшифровка наименований лицевых панелей

