

# Лицевая панель черная FS60x34B-38x16 - 60x34 мм, прозрачное окно 38x16 мм



Лицевая панель черная, внешние размеры - 60 x 34 мм, прозрачное внутреннее окно 38 x 16 мм, скотч 3М.

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Для крепления лицевой панели в комплекте имеется прозрачный высокопрочный УФ-стойкий скотч 3М.


Рекомендации по монтажу:

- наклеиваемую поверхность обезжирить в теплой мыльной воде. Для обезжиривания не использовать спирт и растворители!;
- отрезать полоски скотча необходимого размера и приклеить на тыльную сторону лицевой панели по периметру рамки, без нахлеста на внутреннее окно (тыльная сторона не гладкая);
- приклеить лицевую панель.
- удалить защитную пленку с лицевой стороны.

Толщина лицевой панели - 1 мм.

Лицевые панели FS60x34B-38x16 можно использовать с ампервольтметрами [SVAL0013](#) и с индикаторами серии [WH0802](#).

Габаритные размеры



Расшифровка наименований лицевых панелей



Фотографии лицевой панели со встроенными ампервольтметрами SVAL0013.





Фотография модуля SVAL0013, встроенного в корпус, до установки лицевой панели.

