


## ЛБВ01-9-001 Софит (ввод слева)

Код 00009




### Особенности

- Светильник для применения в купе
- Антивандальный
- Виброустойчивость
- Возможность регулирования светового потока
- Дизайн: функциональный оригинальный

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	9 Вт	Напряжение сети	110 ± 23 В
Частота питания	не заполняется Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,98
Светотехнические			
Диапазон цветовой температуры	2800-6500 К	Цветопередача	60-95
Эксплуатационные			
Тип источника света	КЛЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	2G7	Способ установки светильника	Настенный
Климатическое исполнение	УХЛ4,2	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP20	Тип ПРА	ЭПРА
Масса	0,7 кг	Габариты ДхШхВ	190x92x70 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	36 мес
Период разгорания до 100% светового потока	5 мин		

## Чертеж



## Примеры использования

