

Переключатель галетный №15129 SR25-1-1-12



Количество положений	12
Количество направлений	1
Тип монтажа	на плату
Номинальное напряжение	125В
Ток	0,3 А
Максимальное напряжение	220В
Сопротивление контакта	не более 0,05 Ом
Мспытано	1000 В в течении 1 минуты
Максимальный уровень поворота	360° ±5°
Усилие	400 гс/см -1.5 кгс/см
Угол преобразования	45/51.4° ±1°
Количество циклов коммутации, не менее	10000
Сопротивление изоляции, не менее	500 Мом

