

Параметры		ПКИ-1	ПКИ-2
Габаритные размеры	(мм)	66x45m82	
Напряжение питания	(В)	12	36±6
Уровень звукового давления (1м) по оси оповещателя, не менее	(дБ)	105	
Частота звукового сигнала	(кГц)		2,0
Длительность интервала	(сек)		1-2
Потребляемая мощность	(Вт)		0,6
Диапазон рабочих температур	(С°)	-30-+50	
Масса	(г)	0,5	

корпус «КОНУС»

Область применения – предназначен для подачи звукового сигнала в системах сигнализации конвейерного и другого технологического оборудования и устанавливается внутри помещений (цехах). Степень защиты оболочки оповещателя IP 54 по ГОСТ 14254. Его конструкция соответствует общим требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0.




Рис. 1