

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Литиевый перезаряжаемый элемент питания CR14335 2/3AA

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель, типоразмер	CR14335
Номинальное напряжение	3,0В
Номинальная емкость	1000мАч при разряде током 10мА до 2,0В при +25°С
Максимальный непрерывный ток разряда	50мА, строго после 30 минут разряда током 10мА
Максимальный импульсный ток разряда	100мА 15 сек
Температура эксплуатации	от -40°С до +85°С
Номинальный саморазряд	<1 % в год при +20°С
Температура хранения	до +20°С, не рекомендуется превышать +30°С
Номинальный вес	13г
Стандарт безопасности	IEC 86-4
Срок хранения	7 лет

2. ИЗОБРАЖЕНИЕ

