


ПКИ-СП12 (Филин)

Оповещатель светозвуковой ПКИ-СП12 предназначен для подачи звукового и светового сигналов в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри и вне помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :

Синхронное включение звукового и светового сигналов

- Потребляемый ток: - не более 100 мА
- Диапазон напряжения питания - 12±3В
- Уровень звукового сигнала на расстоянии 1 м по оси оповещателя - 95-110 дБ
- Габаритные размеры, мм - 85x70x50
- Масса, кг - не более 0,1
- Условия эксплуатации: -40+55°С
- Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254
- Цвет: - красный, синий



Сертификаты Российской Федерации:

Сертификат соответствия требованиям Технического Регламента № С-ВУ.ПБ16.В.00122 ТР действителен до 14.06.2015 года.

ПКИ-СП24

Оповещатель светозвуковой ПКИ-СП24 предназначен для подачи звукового и светового сигналов в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации с напряжением в шлейфе 24В и устанавливается внутри и вне помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПКИ-СП24

Синхронное включение звукового и светового сигналов

- Потребляемый ток: - не более 100 мА
- Диапазон напряжения питания - 24±6В
- Уровень звукового сигнала на расстоянии 1 м по оси оповещателя - 95-110 дБ
- Габаритные размеры, мм - 120x72x38
- Масса, кг - не более 0,1
- Условия эксплуатации: -40+55°С
- Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254
- Цвет: - красный, синий



Сертификаты Российской Федерации:

Сертификат соответствия требованиям Технического Регламента № С-ВУ.ПБ16.В.00122 ТР действителен до 14.06.2015 года.