



НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ГОРЕНИЕ



С НИЗКИМ ГАЗО-
И ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ



НЕ СОДЕРЖАТ
ГАЛОГЕНОВ



ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ




СТОЙКИЕ
К UV-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВЫ
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

ХОМУТЫ НЕЙЛОН СТАНДАРТНЫЕ (PROCONNECT)



Артикул	Цвет	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг
57-0100	белый	100	2,5	22	8
57-0101	черный	100	2,5	22	8
57-0150	белый	150	2,5	35	8
57-0151	черный	150	2,5	35	8
57-0200-4	белый	200	2,5	53	8
57-0201-4	черный	200	2,5	53	8
57-0200	белый	200	3,6	53	18
57-0201	черный	200	3,6	53	18
57-0250	белый	250	3,6	65	18
57-0251	черный	250	3,6	65	18
57-0300	белый	300	3,6	80	18
57-0301	черный	300	3,6	80	18
57-0250-5	белый	250	4,8	65	22
57-0251-5	черный	250	4,8	65	22
57-1302	белый	300	4,8	82	22
57-1303	черный	300	4,8	82	22
57-0350	белый	350	4,8	90	22
57-0351	черный	350	4,8	90	22
57-0400	белый	400	4,8	108	22
57-0401	черный	400	4,8	108	22