



НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ГОРЕНИЕ



С НИЗКИМ ГАЗО-
И ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ



НЕ СОДЕРЖАТ
ГАЛОГЕНОВ



ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ





СТОЙКИЕ
К UV-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВЫ
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

ХОМУТЫ НЕЙЛОН СТАНДАРТНЫЕ (REXANT)



Артикул	Цвет	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг	В упаковке, шт
07-0060	белый	60	2,5	11	8	100
07-0061	черный	60	2,5	11	8	100
07-0080	белый	80	2,5	16	8	100
07-0081	черный	80	2,5	16	8	100
07-0100	белый	100	2,5	22	8	100
07-0101	черный	100	2,5	22	8	100
07-0100-3	серый	100	2,5	22	8	100
07-0120	белый	120	2,5	28	8	100
07-0121	черный	120	2,5	28	8	100
07-0150	белый	150	2,5	35	8	100
07-0151	черный	150	2,5	35	8	100
07-0150-3	серый	150	2,5	35	8	100
07-0200-4	белый	200	2,5	53	8	100
07-0201-4	черный	200	2,5	53	8	100
07-0100-4	белый	100	3,6	22	18	100
07-0101-4	черный	100	3,6	22	18	100
07-0150-4	белый	150	3,6	35	18	100
07-0151-4	черный	150	3,6	35	18	100
07-0200	белый	200	3,6	53	18	100
07-0201	черный	200	3,6	53	18	100
07-0200-3	серый	200	3,6	53	18	100
07-0250	белый	250	3,6	65	18	100
07-0251	черный	250	3,6	65	18	100
07-0250-3	серый	250	3,6	65	18	100
07-0300	белый	300	3,6	80	18	100
07-0301	черный	300	3,6	80	18	100
07-0300-3	серый	300	3,6	80	18	100
07-0200-5	белый	200	4,8	53	22	100
07-0201-5	черный	200	4,8	53	22	100
07-0250-5	белый	250	4,8	65	22	100
07-0251-5	черный	250	4,8	65	22	100
07-1302	белый	300	4,8	82	22	100
07-1303	черный	300	4,8	82	22	100
07-1303-3	серый	300	4,8	82	22	100

07-0350	белый	350	4,8	90	22	100
07-0351	черный	350	4,8	90	22	100
07-0400	белый	400	4,8	108	22	100
07-0401	черный	400	4,8	108	22	100
07-0450-5	белый	450	4,8	130	22	100
07-0451-5	черный	450	4,8	130	22	100
07-0500	белый	500	4,8	150	22	100
07-0501	черный	500	4,8	150	22	100
07-0202	белый	200	7,6	50	55	100
07-0203	черный	200	7,6	50	55	100
07-0252	белый	250	7,6	63	55	100
07-0253	черный	250	7,6	63	55	100
07-0302	белый	300	7,6	80	55	100
07-0303	черный	300	7,6	80	55	100
07-0352	белый	350	7,6	90	55	100
07-0353	черный	350	7,6	90	55	100
07-0400-8	белый	400	7,6	105	55	100
07-0401-8	черный	400	7,6	105	55	100
07-0450-8	белый	450	7,6	125	55	100
07-0451-8	черный	450	7,6	125	55	100
07-0502	белый	500	7,6	145	55	100
07-0503	черный	500	7,6	145	55	100
07-0600-9	белый	600	9,0	170	80	100
07-0601-9	черный	600	9,0	170	80	100
07-0700-9	белый	700	9,0	175	80	100
07-0701-9	черный	700	9,0	175	80	100
07-0900	белый	920	9,0	265	80	100
07-0901	черный	920	9,0	265	80	100
07-1020	белый	1020	9,0	295	80	100
07-1021	черный	1020	9,0	295	80	100