

Паяльник 8pk-sc116B предназначен для нагрева, лужения и пайки электронных и электротехнических компонентов.

Общие характеристики:

Быстрый нагрев, два режима работы с подводимой мощностью к нагревателю 20 или 40 Вт. Долговечный нагревательный элемент. Эргономичная конструкция.

Мощность нагревателя 20/40 Вт.

Напряжение питания 220В.

Меры предосторожности:

Соблюдайте осторожность при работе с паяльником. Не допускается контакт нагретых частей с любыми поверхностями и предметами, не предназначенными и не участвующими паяльных работах, во избежание их повреждения и возникновения пожара. Не допускается касание любых частей тела и одежды нагретыми частями паяльника. При работе недопустимо наличие в непосредственной близости воспламеняющихся жидкостей. Не оставляйте включенный паяльник без присмотра и исключите доступ детей.

Порядок работы:

Установите паяльник на специальной подставке, исключающей его падение и касания посторонних предметов. Включите в электрическую сеть. Нагрев происходит в течение 3-5 минут. Для более быстрого нагрева увеличьте мощность нагревателя, нажав клавишу-курок на корпусе паяльника. При достижении нагревателем температуры достаточной для плавления припоя можно приступать к работе. Для спаивания массивных деталей, толстых проводов и т.д. нажмите клавишу-курок на корпусе паяльника для увеличения мощности. По завершении работы отключите паяльник от сети и дождитесь когда остынет жало.