

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



IT оборудование



Загородные дома



Насосы и твердотопливные котлы



Системы контроля и управления доступом




STARK COUNTRY LINE-INTERACTIVE 2000 LI

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КАЖДОГО



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- +** Простое управление, не требующее никаких дополнительных настроек.
- +** Бюджетное решение с высокими мощностью и зарядным током.
- +** Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- +** Высокий КПД.
- +** Продуманное исполнение (уместится на любой полке).
- +** Умное зарядное устройство (ЗУ).
- +** Возможность удаленного мониторинга и оповещения*
- +** Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

395*145*220 мм

Вес*** **14,5 кг**

МОЩНОСТЬ

2000 ВА
1200 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

4-8 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения

140-300 В



Допустимая температура эксплуатации

от 0°C до +50°C

Напряжение, АС

230 В

Частота

50 Гц



Допустимая температура хранения

от -15°C до +60°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Ступенчатая стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, АС

230 В

Частота

50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)

от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ****

Номинальное напряжение: **24 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 400 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый): **2/5/10/20 А**

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:

| Тип ИБП | Марка АКБ | <i>Ventura</i> future generation energy | <i>Sprinter</i> | Sonnenschein |
|--------------------------|------------------|--|-----------------|--------------|
| | Серия | Серия | Серия | Серия |
| Line Interactive 2000 LI | GP, GPL, FT, VTG | P, XP | A400, A500 | |

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

| Кол-во АКБ | 2x55 Ач | 2x100 Ач | 2x200 Ач | 2x250Ач | 2x2x200 Ач |
|----------------|-----------|----------|----------|---------|------------|
| Нагрузка | | | | | |
| 150 Вт | 7,5 ч. | 15 ч. | 31 ч. | 36,5 ч. | 62 ч. |
| 300 Вт | 3 ч. | 7 ч. | 14,5 ч. | 20 ч. | 30,5 ч. |
| 500 Вт | 1,5 ч. | 3,5 ч. | 7,5 ч. | 12 ч. | 17,5 ч. |
| 700 Вт | 1 ч. | 2,5 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 12 ч. |
| 1000 Вт | Менее 1ч. | 1,5 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 7,5 ч. |

*Оборудование приобретается отдельно
 *** Вес приведен без аккумулятора.
 **** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

