

**GS18A24-P1J**- блок питания (адаптер) серии GS18A производства компании Mean Well.



**Параметры:**

Входное напряжение 90-264 VAC

Выходное напряжение 24 VDC

Выходной ток 0...0,75 A

Количество выходов 1

Мощность 18 Ватт

Температурный диапазон 0 +50°C

Изоляция вход -> выход 3000 VAC

Длина кабеля 180 см по UL1185, провод 18AWG

Стандартный выходной DC разъем 2,1x5,5x11 мм, "+" центр

Размеры корпуса 93x54x36 мм

Масса 230 г

**Особенности:**

- Универсальный вход AC / Полный диапазон
- Защита от короткого замыкания, от перегрузки, от перенапряжения
- Полностью герметичный пластиковый корпус

**Инструкция по технике безопасности:**

- Используйте блок питания только в помещении
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения
- Не разбирайте блок питания

**Порядок работы:**

1. Подключите ваше устройство к блоку питания.
2. Подключите блок питания к сети 100-240В.
3. Отключайте блок питания от сети, если он не используется

Чертеж:

