

GS25A12-P1J - блок питания (адаптер) серии GS25E производства компании Mean Well.



Параметры:

Входное напряжение 90-264 VAC
Выходное напряжение 12 VDC
Выходной ток 0...2,08 A
Количество выходов 1
Мощность 25 Ватт
Температурный диапазон 0 +50°C
Изоляция вход -> выход 4242VDC
Длина кабеля 180 см по UL1185, провод 18AWG
Стандартный выходной DC разъем 2,1x5,5x11 мм, "+" центр
Размеры корпуса 93x54x36 мм
Масса 230 г

Особенности:

- Универсальный вход AC / Полный диапазон
- Защита от короткого замыкания, от перегрузки, от перенапряжения
- Полностью герметичный пластиковый корпус


Инструкция по технике безопасности:

- Используйте блок питания только в помещении
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения
- Не разбирайте блок питания

Порядок работы:

1. Подключите ваше устройство к блоку питания.
2. Подключите блок питания к сети 100-240В.
3. Отключайте блок питания от сети, если он не используется

Чертеж:



Standard plug: P1J (option)

P1J	
P/N	OUTPUT
CENTER	+

