

DMS 3
DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Общие данные заказа

Тип	DMS 3
Номер для заказа	9007440000
Исполнение	Электрический динамометрический ключ, 1/4" DIN 3126, форма E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Норма упаковки (VPE)	1 штук

DMS 3
DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	239 mm	Ширина	35 mm
Масса	400 g	Масса нетто	411,23 g

Электрическая отвертка

Адаптер лезвия	Аккумуляторные батареи	Никель-металлогидридные аккумуляторные элементы
1/4" DIN 3126, форма E6,3		
Время зарядки	Зарядное устройство - вход	230 В AC; 50 Гц; 50 мА
45 min	Масса	400 g
Зарядное устройство - выход	Масса аккумулятора	122 g
2,9 В AC; 1,4 А; 4,1 ВА	Номинальное напряжение	2,4 V
Масса - зарядное устройство	700 g	Регулировка момента вращения, мин.
Напряжение аккумуляторной батареи	2,4 V	0,4 Nm
Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm		
Частота вращения шпинделя во время рабочей операции	200 и 400 мин ⁻¹	

Классификация

ETIM30	EC001395	UNSPSC	27-11-27-20
eClass 5.1	21-05-08-01	eClass 6.2	21-05-08-90
eClass 7.1	21-05-08-04		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа Включая аккумуляторную батарейку