

КАБЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ

Звуковой сигнал в процессе преобразования, обработки и передачи постоянно подвержен влиянию промежуточных факторов, вызывающих потерю мощности, снижение качества звука, искажение и загрязнение помехами. Значительная часть этих воздействий приходится на коммутирующие устройства и может быть сведена к минимуму при правильном выборе акустических кабелей.

Материалом для токопроводящей жилы кабеля может служить чистая бескислородная медь или биметалл-омедненный алюминий с содержанием меди не менее 50%. Технология плакирования медью алюминиевой проволоки, применяемая в скрутке жилы, значительно снижает стоимость, практически, без потери качества проходящего сигнала. Она основана на свойстве движения электрического тока по наружной поверхности проводника. В этом случае наружный слой проводника из высококачественной бескислородной меди выполняет всю работу по перемещению сигнала.

Назначение:

Коммутация аудио-видео систем, выносных колонок, усилителей, микшеров и другой аппаратуры воспроизведения и преобразования звукового сигнала. Подключение датчиков различного назначения и питание радиоэлектронной аппаратуры.

Область применения:

Соединение в законченные схемы модулей, блоков, а также различных компонентов оборудования и составных элементов студий. Различные серии кабелей могут различаться материалом проводника и наружной оболочки, расцветкой наружного слоя, количеством жил, одинарной или двойной изоляцией, способом намотки, сечением проводника.

Общие характеристики:

Условия применения: напряжение постоянного тока не выше 42 В, температурный режим от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$. При высокой влажности (до 98%) использовать при температуре до 35°C , а при использовании в условиях перемещения и перегиба температура окружающей среды не должна быть ниже 0°C . Допустимый радиус перегиба составляет 10 мм.

Кабель акустический.

Исполнение: два многожильных проводника, уложены в изоляцию из ПВХ (поливинилхлорида). Она отлита таким образом, что жилы кабеля могут быть разделены без особого усилия и без повреждения изолирующего слоя.

Расцветка оболочки: черно-красная. Сечение жил — 0.25, 0.35, 0.5, 0.75 и 1.0 мм^2 — намотка в бухты по 100 м.п.

Двухжильный кабель в прозрачной силиконовой изоляции с синей полосой. Сечение жил — 0.25, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 и 4.0 мм^2 — укладка на пластиковые катушки, по 100 м.п.

Оболочка из силикона нетоксична, обладает пластичностью и упругостью, устойчива к воздействию большинства агрессивных химических элементов, сохраняет работоспособность при температурах от -60°C до $+180^{\circ}\text{C}$, что значительно расширяет возможности применения этой группы кабелей.

Кабель акустический ШГЭС.

ШГЭС — плоский аудио-видео кабель с многожильными проводниками, наружная расцветка — черная ПВХ, или силиконовая прозрачная. Исполнение: витая многопроволочная жила заложена в полиэтиленовую изоляцию, поверх которой расположен плетеный (плотность 75%) экран из тонкой медной проволоки. Отдельные жилы уложены в плоскую оболочку. Количество экранированных жил — 2, 4.

Большая часть этой группы может применяться не только по прямому назначению, но и в качестве линейных и монтажных проводников для низковольтных маломощных цепей: индикаторной и светодиодной подсветки, точечных светильников, освещения с энергосберегающими лампами и другого оборудования.

КАБЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Кабель акустический 2×0.25 мм² 100 м (красно- черный) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |  | Кабель акустический 2×0.25 мм² 100 м (красно- черный) PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/10 |
|  | Кабель акустический 2×0.35 мм² 100 м (красно- черный) REXANT Упаковка/Коробка: 1/8 |  | Кабель акустический 2×0.35 мм² 100 м (красно- черный) PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/10 |
|  | Кабель акустический 2×0.5 мм² 100 м (красно- черный) REXANT Упаковка/Коробка: 1/8 |  | Кабель акустический 2×0.5 мм² 100 м (красно- черный) PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/8 |
|  | Кабель акустический 2×0.75 мм² 100 м (красно- черный) REXANT Упаковка/Коробка: 1/6 |  | Кабель акустический 2×0.75 мм² 100 м (красно- черный) PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/6 |
|  | Кабель акустический 2×1.0 мм² 100 м (красно- черный) REXANT Упаковка/Коробка: 1/4 |  | Кабель акустический 2×1.0 мм² 100 м (красно- черный) PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/4 |
|  | Кабель акустический 2×1.5 мм² 100 м (красно- черный) REXANT Упаковка/Коробка: 1/4 |  | Кабель акустический 2×1.5 мм² 100 м (красно- черный) PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/4 |
|  | Кабель акустический 2×2.5 мм² 100 м (красно- черный) REXANT Упаковка/Коробка: 1/2 |  | Кабель акустический 2×2.5 мм² 100 м (красно- черный) PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/2 |
|  | Кабель акустический 2×0.25 мм² 100 м BLUELINE REXANT Упаковка/Коробка: 1/8 |  | Кабель акустический 2×0.25 мм² 100 м BLUELINE PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/10 |

КАБЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Кабель акустический 2×0.35мм² 100м BLUELINE REXANT Упаковка/Коробка: 1/8 |  | Кабель акустический 2×0.35мм² 100м BLUELINE PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/10 |
|  | Кабель акустический 2×0.5мм² 100м BLUELINE REXANT Упаковка/Коробка: 1/8 |  | Кабель акустический 2×0.5мм² 100м BLUELINE PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/8 |
|  | Кабель акустический 2×0.75мм² 100м BLUELINE REXANT Упаковка/Коробка: 1/6 |  | Кабель акустический 2×0.75мм² 100м BLUELINE PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/6 |
|  | Кабель акустический 2×1.0мм² 100м BLUELINE REXANT Упаковка/Коробка: 1/4 |  | Кабель акустический 2×1.0мм² 100м BLUELINE PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/4 |
|  | Кабель акустический 2×1.5мм² 100м BLUELINE REXANT Упаковка/Коробка: 1/4 |  | Кабель акустический 2×1.5мм² 100м BLUELINE PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/4 |
|  | Кабель акустический 2×2.0мм² 100м BLUELINE REXANT Упаковка/Коробка: 1/4 |  | Кабель акустический 2×2.0мм² 100м BLUELINE PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/4 |
|  | Кабель акустический 2×2.5мм² 100м BLUELINE REXANT Упаковка/Коробка: 1/2 |  | Кабель акустический 2×2.5мм² 100м BLUELINE PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/2 |
|  | Кабель акустический 2×4.0мм² 100м BLUELINE REXANT Упаковка/Коробка: 1/1 |  | Кабель акустический 2×4.0мм² 100м BLUELINE PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/1 |

КАБЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | <p>Кабель акустический 2×0.5мм² 100м SILICON REXANT Упаковка/Коробка: 1/8</p> <p>01-6303</p> |  | <p>Кабель акустический 2×0.75мм² 100м SILICON REXANT Упаковка/Коробка: 1/6</p> <p>01-6304</p> |
|  | <p>Кабель акустический 2×1.0мм² 100м SILICON REXANT Упаковка/Коробка: 1/4</p> <p>01-6305</p> |  | <p>Кабель акустический 2×1.5мм² 100м SILICON REXANT Упаковка/Коробка: 1/4</p> <p>01-6306</p> |
|  | <p>Кабель акустический 2×2.5мм² 100м SILICON REXANT Упаковка/Коробка: 1/2</p> <p>01-6308</p> |  | <p>Кабель акустический 2×4.0мм² 100м SILICON REXANT Упаковка/Коробка: 1/1</p> <p>01-6309</p> |
|  | <p>Кабель силовой Power Cable 6мм² 50м красный Упаковка/Коробка: 1/4</p> <p>01-7021</p> |  | <p>Кабель силовой Power Cable 10мм² 50м черный Упаковка/Коробка: 1/2</p> <p>01-7022</p> |
|  | <p>Кабель силовой Power Cable 16мм² 50м красный Упаковка/Коробка: 1/2</p> <p>01-7023</p> | | |

Кабель акустический ШГЭС

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>Кабель ШГЭС 2 жилы плоский 100м черный REXANT Упаковка/Коробка: 1/8</p> <p>01-6001</p> |  | <p>Кабель ШГЭС 2 жилы плоский 100м ССА черный REXANT Упаковка/Коробка: 1/8</p> <p>01-6001-3</p> |
|  | <p>Кабель ШГЭС 2 жилы плоский 100м ССА черный PROCONNECT Упаковка/Коробка: 1/8</p> <p>01-6001-6</p> |  | <p>Кабель ШГЭС 2 жилы плоский 100м SILICON REXANT Упаковка/Коробка: 1/8</p> <p>01-6011</p> |

Кабель акустический ШГЭС



Кабель ШГЭС 2 жилы
плоский 100м CCA SILICON
REXANT
Упаковка/Коробка: 1/8

01-6011-3



Кабель ШГЭС 2 жилы
плоский 100м CCA SILICON
PROCONNECT
Упаковка/Коробка: 1/4

01-6011-6



Кабель ШГЭС 3 жилы
плоский 100м CCA черный
PROCONNECT
Упаковка/Коробка: 1/6

01-6003-6



Кабель ШГЭС 4 жилы
плоский 100м CCA черный
REXANT
Упаковка/Коробка: 1/6

01-6002-3



Кабель ШГЭС 4 жилы
плоский 100м черный
REXANT
Упаковка/Коробка: 1/6

01-6002



Кабель ШГЭС 4 жилы
плоский 100м SILICON
REXANT
Упаковка/Коробка: 1/6

01-6012

Кабель МИКРОФОННЫЙ



Кабель микрофонный
Ø 6.8мм, синий, 100м
REXANT
Упаковка/Коробка: 1/2

01-6028



Кабель микрофонный
Ø 6.8мм, синий, 100м
PROCONNECT
Упаковка/Коробка: 1/2

01-6028-6



Кабель микрофонный
Ø 6.8мм, черный, 100м
REXANT
Упаковка/Коробка: 1/2

01-6029



Кабель микрофонный
Ø 6.8мм, черный, 100м
PROCONNECT
Упаковка/Коробка: 1/2

01-6029-6



ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ

ПГВА — провод повышенной гибкости, теплостойкий, круглый, многопроволочный с ПВХ изоляцией.

Предназначен для монтажа электрооборудования автомобилей, мототехники, тракторов, кранов и специальной техники самого различного назначения.

Применяются для условий от -40°C до +70°C и до +27°C в условиях повышенной влажности (90%).

Провода используют для соединений в ограниченном пространстве, требующих многократного перегиба проводов. К ним относятся контрольные панели приборов автомобилей, бензиновых и дизельных электростанций, датчиков контроля, индикации и подсветки приборов.

Допустимое рабочее напряжение не более 42 В.

Изделия не вступают в реакцию с маслом, дизтопливом, бензином. Одиночная прокладка исключает распространение горения, устойчивы к ударам, растрескиванию и продавливанию.

Радиус изгиба не менее 10 наружных диаметров провода.

Срок службы составляет десять лет.

Имеются различные расцветки: белый, желтый, зеленый, красный, синий и черный.

Поставка в бухтах по 100 м.п.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Провод монтажный (автомобильный) 0.5мм ² 100 м белый (ПГВА) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |  | Провод монтажный (автомобильный) 0.5мм ² 100 м желтый (ПГВА) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |
|  | Провод монтажный (автомобильный) 0.5мм ² 100 м зеленый (ПГВА) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |  | Провод монтажный (автомобильный) 0.5мм ² 100 м красный (ПГВА) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |
|  | Провод монтажный (автомобильный) 0.5мм ² 100 м синий (ПГВА) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |  | Провод монтажный (автомобильный) 0.5мм ² 100 м черный (ПГВА) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |
|  | Провод монтажный (автомобильный) 0.75мм ² 100 м белый (ПГВА) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |  | Провод монтажный (автомобильный) 0.75мм ² 100 м желтый (ПГВА) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |
|  | Провод монтажный (автомобильный) 0.75мм ² 100 м зеленый (ПГВА) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |  | Провод монтажный (автомобильный) 0.75мм ² 100 м красный (ПГВА) REXANT Упаковка/Коробка: 1/10 |