


Выключатель клавишный 250V 6A (2c) ON-OFF черный Mini (RWB-201, SC-768) REXANT



Описание

Выключатель клавишный 250V 6A (2c) ON-OFF черный Mini предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 250В. Клавишные (Рокерные) выключатели применяются в качестве комплектующих изделий различного электрооборудования (в сетевых фильтрах и удлинителях, аудио-оборудовании, блоках питания, электроустановках на различных производствах, автомобилях, и многих других местах). Такой клавишный переключатель имеет два положения. Принцип действия основан на перемещении клавиши в одну из позиций. Для переключения в нужное положение требуется приложить некоторые усилия на клавишу. Монтаж осуществляется без применения винтов на плоских панелях толщиной от 0.8мм до 3мм. Подключение контактов осуществляется плоской клеммой либо с помощью пайки.

Основные характеристики:

Номинальное напряжение: 250В;

Предельное напряжение: 1500VAC не более 1 минуты;

Номинальный ток: 6A (250VAC);

Контактное сопротивление: не более 35 мОм;

Тип переключения: ON-OFF;

Количество контактных групп: 1;

Количество контактов в контактной группе: 2;

Фиксация положений: да;

Индикация коммутационных положений: нет.

Рабочая температура: от -25°C до +85°C;

Степень защиты (IP): IP30;

Ресурс: 10 000 циклов.

Технические характеристики

Серия	Выключатель клавишный	Фиксация положения	Да
Применение	Коммутация электрических цепей	С возможностью подсветки	Нет
Номинальное напряжение	250 В	Тип подключения	Плоская клемма
Температура эксплуатации	-25...85 °C	Тип переключения	ON-OFF
Тип напряжения	АС (перемен.)	Цвет кнопки	Черный
Тип лампы	Не применимо	Тип кнопки	Плоская (-ий)
Степень защиты (IP)	IP30	Количество контактных групп	1 штук
С сигнальной лампой (индикатором)	Нет	Количество контактов в контактной группе	2 штук
Номинальный ток	6 А	Вес	0.00395 кг