

# Интерфейсные реле серии RNC SNC05-E\*\* Монтажные колодки



## Описание



**SNC05-E**

Тип	Uп входное	U катушки реле
SNC05-E-A	12~24VAC/DC	12~24VDC
SNC05-E-B	48~60VAC/DC	48~60VDC
SNC05-E-C	110VAC/DC	60VDC
SNC05-E-D	230VAC/DC	60VDC


### Технические характеристики

Номинальная нагрузка	Ток	A	8
	Напряжение	V	300
Диэлектрич. прочность	между катушкой и контактами	V/min	4000
	между контактами	V/min	2500
Макс. момент затяжки	Nm		0.5
Сечение провода	AWG/mm <sup>2</sup>		20-16/0.5-1.5
Температура окружающей среды	°C		-40~+85
Вес изделия	g		24

### Таблица подбора реле и аксессуаров

Колодка	Шинка	Шильдик	Перегородка
 SNC05-E	 SN20B	 SN64P	 SN20S

## Габаритные размеры (mm)



## Схема коммутации

