

KARTA KATALOGOWA

Pistolet do przedmuchu dysza 300mm max 12bar (6bar-200 l/min) Aluminium FL-300 A



Nr katalogowy	FL-300 A
Kategoria	Pistolety do przedmuchu Flowmatik
Ciśnienie robocze	max. 12 bar
Temperatura pracy	-10 do +80°C °C
Materiał pistoletu	Aluminium

Dane techniczne

Przepływ	200 l/min
Dysza	300 mm
Gwint	G 1/4
Przyłącze	Króciec NW 7,2 mosiężny
Waga	155 g
Poziom hałasu	89,5 dB(A)