

# ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ 12V [smd 3528]

СЕРИЯ RTW-5000X 12V ... (3528, 300 LED)

## ОПИСАНИЕ

- Лента с высокой светоотдачей и минимальной стоимостью
- Герметичная гибкая лента
- Провода на конце для подключения



## ПРИМЕНЕНИЕ


- Архитектурная подсветка арок, сводов, лестниц
- Интерьерная подсветка в помещениях с повышенной влажностью
- Световое оформление витрин
- Подсветка рекламных вывесок, знаков, букв

## ПАРАМЕТРЫ


- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Длина ленты 5м на катушке
- Стандартная плотность светодиодов
- Виды герметизации:
  - RTW-5000T – термоусадочная ПВХ-трубка. Класс IP65
  - RTW\*-5000P – ПВХ-трубка. Класс IP65
  - RTW\*-5000PG – ПВХ-трубка, заполненная герметиком. Класс IP67
  - RTW\*-5000E – тонкая заливка герметиком. Класс IP66
  - RTW-5000EP – заливка герметиком в ПВХ-основание. Класс IP67

Сечение ленты (мм):


RTW\*-5000E




RTW\*-5000PG




RTW\*-5000P



RTW-5000T



RTW-5000EP



## Параметры RTW\*-5000 [smd 3528]

Параметр	для 1м	для 5м	доступные цвета
Количество светодиодов, шт	60	300	
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V	
Мощность, Ватт	4.8W	24W	
Потребляемый ток, Ампер	0.4A	2A	
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-M12030	
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-35-12	

\*Выпускаются серии на белой и коричневой плате.

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 2А.
2. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

RTW 3-5000E RED 12V (3528, 300 LED)

ЛЕНТА RTW 3-5000E МАСШТАБ 1:1