



Люминесцентные лампы

Трубчатые лампы со стандартным галофосфатным люминофором, колба T8 (диаметр 26 мм)




Модель	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)			Цоколь	Световой поток (лм)	Длина (мм)	Срок службы (ч)	Количество в упаковке
		2700	4200	6500					
FT8-10W/xx	10	●	●		G13	600	345.5	10 000	20/200
FT8-15W/xx	15	●	●		G13	900	451.6	10 000	25/100
FT8-18W/xx	18	●	●		G13	1150	604	10 000	25/100
FT8-30W/xx	30	●	●		G13	2100	908.8	10 000	25
FT8-36W/xx	36	●	●		G13	2760	1213.6	10 000	25

Лампы ультрафиолетовые из чёрного стекла, колба T8 (диаметр 26 мм)



Модель	Мощность (Вт)	Покрытие колбы	Цоколь	Длина волны (нм)	Длина (мм)	Срок службы (ч)	Количество в упаковке
FT8-36W Blacklight Blue	36	Blacklight Blue	G13	365	1213.6	8 000	25

Трубчатые лампы для растений и аквариумов, колба T8 (диаметр 26 мм)



Модель	Мощность (Вт)	Покрытие колбы	Цоколь	Световой поток (лм)	Длина (мм)	Срок службы (ч)	Количество в упаковке
FT8-36W BIO	36	BIO	G13	1400	1213.6	8 000	25