

# Фонари

AKKU PROF1



Артикул	2701C
Цвет	Карбон
Максимальный линейный размер фонаря, мм	210
Размеры первичной упаковки, мм	220 x 160 x 120
Применяемые элементы питания	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 вольт 2,5 А*ч в комплекте
В комплекте	Для заряда: сетевой адаптер 220 вольт + автомобильный адаптер 12 вольт.
Источники света	Светодиод мощностью 1 ватт, световой поток 70 люмен.
Технические характеристики, дополнительные функции.	Поворотная рукоятка, поворотная подставка, влагозащитная конструкция, время работы до 6 часов.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка



Артикул	2913
Цвет	Карбон
Максимальный линейный размер фонаря, мм	195
Размеры первичной упаковки, мм	200 x 150 x 120
Применяемые элементы питания	Два герметичных свинцово-кислотных аккумулятора 2Х4В 1 А*ч в комплекте
В комплекте	Для заряда: сетевой адаптер 220 вольт + автомобильный адаптер 12 вольт
Источники света	8 светодиодов с фокусирующей системой, красная аварийная светодиодная трубка с мигающим режимом
Технические характеристики, дополнительные функции.	Поворотная рукоятка, время работы основного освещения до 8 часов, аварийного - 72 часа
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка



Артикул	LED29316
Цвет	Желтый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	185
Размеры первичной упаковки, мм	208 x 165 x 160
Применяемые элементы питания	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 вольт 4 А*ч в комплекте
В комплекте	Кабель для зарядки 220В.
Источники света	43 светодиода в индивидуальных отражателях
Технические характеристики, дополнительные функции.	Время работы до 10 часов, режим аварийного включения
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка



Артикул	LED29319
Цвет	Черный с желтый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	150
Размеры первичной упаковки, мм	210 x 115 x 80
Применяемые элементы питания	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4В 0,5 А*ч в комплекте
Источники света	1 белый
Технические характеристики, дополнительные функции.	Аккумуляторный. Материал корпуса - пластик. Цветовая температурой 8000К, потребляемая мощность 1 ватт, максимальный световой поток до 80 люмен. Дистанция освещения - до 80 метров. Выключатель - кнопочного типа. Время работы при полностью заряженном аккумуляторе: до 1 часа (режим 100%), до 2 часов (режим пониженной мощности). Время заряда 6-8 ч. Комплектация: свинцово-кислотный аккумулятор, поворотная крышка сетевой вилки, светодиодный индикатор заряда. Степень пыле-влагозащиты IP22.
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер

# Фонари

AKKU PROF I



Артикул	<b>LED29317</b>
Цвет	Желтый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	202 x 123 x 114
Применяемые элементы питания	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 вольт 4 А*ч в комплекте
В комплекте	Кабель для зарядки 220В
Источники света	19 светодиодов в индивидуальных отражателях
Технические характеристики, дополнительные функции	Время работы до 20 часов, режим аварийного включения
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка



Артикул	<b>LED29315</b>
Цвет	Желтый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	185
Размеры первичной упаковки, мм	210 x 180 x 150
Применяемые элементы питания	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 вольт 4 А*ч в комплекте
В комплекте	Кабель для зарядки 220В
Источники света	35 светодиодов в индивидуальных отражателях
Технические характеристики, дополнительные функции	Поворотная рукоятка. Время работы до 12 часов, режим аварийного включения
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка



Артикул	<b>LED29314</b>
Цвет	Желтый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	170
Размеры первичной упаковки, мм	180 x 105 x 100
Применяемые элементы питания	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 вольт 2,3 А*ч в комплекте
В комплекте	Кабель для зарядки 220В
Источники света	19 светодиодов в индивидуальных отражателях
Технические характеристики, дополнительные функции	Время работы до 12 часов, режим аварийного включения
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка



Артикул	<b>2931R2</b>
Цвет	Карбон
Максимальный линейный размер фонаря, мм	220
Размеры первичной упаковки, мм	212 x 145 x 168
Применяемые элементы питания	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 4 А*ч в комплекте
В комплекте	Сетевой адаптер 220 вольт + автомобильный адаптер 12 вольт, ремешок для переноски
Источники света	Светодиод CREE XM-L T6 мощностью 10 ватт, световой поток 800 люмен.
Технические характеристики, дополнительные функции	Поворотная подставка, влагозащитная конструкция, время работы до 3.5 часов. 4 красных аварийных светодиода с мигающим режимом работы
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка