

Трёхканальное дистанционное управление электроосвещением



Особенности:

- 3 канала;
- Коммутируемая мощность 1 000 Вт на каждый канал;
- Режим выключателя.

Характеристики:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| • Диапазон рабочей температуры: | 5...85 °С; |
| • Максимальный ток: | 4,5 А; |
| • Максимальное напряжение: | 220 В; |
| • Количество выходных каналов: | 3 канала в одном управляемом блоке; |
| • Коммутируемая мощность: | |
| Лампа накаливания | 1000 Вт |
| Энергосберегающие лампы | <= 200 Вт <= 6 шт. |
| Флюорисцентные лампы | <= 280 Вт <= 5 шт. |
| • Функции управления: | Включение / выключение света; |
| • Дистанция работы пульта: | До 30 м; |
| • Корпус управляемого блока: | Металлический нержавеющий; |
| • Источник питания пульта: | 12 В (батарея типоразмера "23А"); |
| • Область применения: | Спальня, гостиная, столовая; |
| • Размеры пульта (Д×Ш×В): | 95×38×16 мм; |
| • Размеры управляемого блока (Д×Ш×В): | 78×42×22 мм; |
| • Упаковка: | Блистер. |

Комплект поставки:

- Пульт дистанционного управления;
- Управляемый блок;
- Источник питания пульта;
- Крепление для пульта;
- Инструкция.