

Номинальный ток: 4 А

Напряжение: 250 В

Частота: 50 Гц

Материал патрона: ПБТ пластик

Длина гибкой части: 15 см

- ПБТ пластик имеет высокую химическую стойкость к воздействию агрессивных сред, обладает механической прочностью, теплостойкостью, является хорошим диэлектриком.
- Гибкая трубка позволяет организовать направленное освещение.