

	DREMEL® 200 Series	DREMEL® 3000	DREMEL® 4000	DREMEL® 4200	DREMEL® 7700	DREMEL® 8100	DREMEL® 8200	DREMEL® Micro
								
Индикатор универсальности - эргономика	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Индикатор универсальности - производительность	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★	★★	★★★★	★★
Индикатор универсальности - компактность	★★★★★	★★★★	★★	★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★★
Индикатор универсальности - универсальность	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★★
Частота вращения на холостом ходу	15.000 - 35.000 об/мин	10.000 - 33.000 об/мин	5.000 - 35.000 об/мин	5.000 - 33.000 об/мин	10.000 - 20.000 об/мин	5.000 - 30.000 об/мин	5.000 - 30.000 об/мин	5.000 - 28.000 об/мин
Входная номинальная мощность	125 Вт	130 Вт	175 Вт	175 Вт	Данные недоступны	Данные недоступны	Данные недоступны	Данные недоступны
Напряжение аккумулятора	230 В	230 В	230 В	230 В	7,2 В	7,2 В	10,8 В	7,2 В
Емкость аккумулятора	Данные недоступны	Данные недоступны	Данные недоступны	Данные недоступны	0,7 Ач	1,3 Ач	1,5 Ач	1,0 Ач
Вес	0,55 кг	0,55 кг	0,66 кг	0,66 кг	0,280 кг	0,413 кг	0,600 кг	0,250 кг
Регулировка скорости	Двухскоростной	Переменная	Полностью регулируемый	Полностью регулируемый	Двухскоростной	Переменная	Переменная	Переменная
Система быстрой замены насадок	Нет	Да: EZ Twist	Да: EZ Twist	Да: EZ Change	Нет	Да: EZ Twist	Да: EZ Twist	Данные недоступны
Имеющиеся в наличии наборы	1	3	3	1	2	1	2	1
Технология аккумулятора	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	NiCd	Lithium-Ion / ECP	Lithium-Ion / ECP	Lithium-Ion / ECP
Сетевой или аккумуляторный	Сетевой инструмент	Сетевой инструмент	Сетевой инструмент	Сетевой инструмент	Беспроводной инструмент	Беспроводной инструмент	Беспроводной инструмент	Беспроводной инструмент