

| | | |
|--------------------|--|--|
| | Газовый паяльник DREMEL® VersaTip | Паяльная лампа DREMEL® VersaFlame |
| |  |  |
| Обзоры | ★★★★ | ★★★ |
| Температура | 1200 °C (атмосферный воздух) 680 °C (горячий воздух) 550 °C (насадки) | 1 200 °C (атмосферный воздух) 680 – 1 000 °C (горячий воздух) 550 °C (насадки) |
| Время горения | 90 мин. | 75 мин. |
| Ёмкость резервуара | 17ml / 9g | 42ml / 22g |
| Вес | 0,135 кг | 0,227 кг |