


	Клеевой пистолет DREMEL® 910	Клеевой пистолет DREMEL® 920	Клеевой пистолет DREMEL® 930	Клеевой пистолет DREMEL® 940
				
Высокая температура	165 °C	Данные недоступны	Данные недоступны	195 °C
Диаметр клеевого стержня	7 мм	7 мм	7 мм	11 мм
Напряжение	100 - 240 В	100 - 240 В	100 - 240 В	100 - 240 В
Вес	0,24 кг	0,20 кг	0,20 кг	0,30 кг
Точные сверла	Да	Нет	Да	Да
Две рабочих температуры	Нет	Нет	Да	Нет
Съемный шнур	Нет	Нет	Нет	Да
Контроль от подтеканий	Да	Нет	Да	Да