


Протяжка для кабеля Navigator NTA-Pk01 предназначена для протяжки витой пары и других видов кабеля через кабельные каналы и колодцы короба, металлорукава, гофрированные трубы, над навесными потолками и под фальшполами при прокладке линий компьютерной и телефонной связи, электропроводки, при установке охранной и пожарной сигнализаций, домофонов, аудио- и видеосистем в коммерческих и жилых зданиях.

- **Основание протяжки изготовлено из стекловолоконного прутка**, что обеспечивает хорошее скольжение, механическую прочность, высокую сопротивляемость деформациям и длительный срок службы.
- **Наконечники с винтовой резьбой** позволяют соединять протяжки между собой с помощью специального соединителя.

Сравнительные эксплуатационные свойства и полная/полезная длина кабельных протяжек из различных материалов



Физические свойства протяжек из стеклопрутка диаметром 3,5 и 4,5 мм

Ø	Срок службы	Легкость установки	Ø оборота	Легкость прохождения изгибов	Сила трения	Полезная длина	Сила проталкивания	Предел прочности	Оптимальный Ø трубы
3,5 мм	короткий	очень легко	8 см	очень высокая	низкая	очень высокая	очень высокая	80 кг	16-50 мм
4,5 мм	средний	легко	10 см	высокая	высокая	очень высокая	мин. по прямой	120 кг	40-90 мм

Код продукта	Материал протяжки	Диаметр, мм	Длина, м	Посадочная резьба	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NTA-Pk01-3.5-5	стеклопруток	3,5	5	M5	50/1	4660134 80272 5
NTA-Pk01-3.5-10	стеклопруток	3,5	10	M5	50/1	4660134 80273 2
NTA-Pk01-3.5-15	стеклопруток	3,5	15	M5	25/1	4660134 80274 9
NTA-Pk01-3.5-20	стеклопруток	3,5	20	M5	25/1	4660134 80275 6
NTA-Pk01-3.5-30	стеклопруток	3,5	30	M5	25/1	4660134 80276 3
NTA-Pk01-4.5-5	стеклопруток	4,5	5	M6	50/1	4660134 80277 0
NTA-Pk01-4.5-10	стеклопруток	4,5	10	M6	25/1	4660134 80278 7
NTA-Pk01-4.5-15	стеклопруток	4,5	15	M6	25/1	4660134 80279 4
NTA-Pk01-4.5-20	стеклопруток	4,5	20	M6	25/1	4660134 80280 0
NTA-Pk01-4.5-30	стеклопруток	4,5	30	M6	25/1	4660134 80281 7