

ENSTO

DABP152008T

Cubo D корпус

Тип	DABP152008T
GTIN	6418677150593
Название	Cubo D корпус
Описание	Размер 150 x 200 x 76 мм, глухая стенка, прозрачная крышка, ABS "Ensto Cubo D" представляет собой серию небольших корпусов с плоскими глухими стенками. Среди особых характеристик: крепежные стыковочные модули внутри крышки и прорезидля печатных плат в основании.
Вендор	Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Technical specification

Содержание:	Основание корпуса, крышка, винты крышки, крепежные винты, заглушки для винтов крышки
-------------	--

Dimensions

Масса:	0.40 kg
Ширина:	150 mm
Объем:	228.00 cm ³
Размер:	150 x 200 x 76
Высота:	200 mm
Глубина:	76 mm
Внутренняя глубина:	62.0 mm
Внешняя глубина основания:	61 mm
Внешняя высота крышки:	15 mm

Temperatures

Температура эксплуатации:	-40 ... +60 °C
Кратковременно выдерживаемая температура:	-40 ... +80 °C

Materials

Основание:	ABS
Крышка:	Поликарбонат
Винты крышки:	Нержавеющая сталь
Прокладка:	Полиуретан
Выбор материала:	ABS

Colors

Цвет:	Серый
-------	-------

Механические характеристики

Сила удара:	IK 07/IK 06
-------------	-------------

Certificates

Стандарты:	EN 62208, GOST R
------------	------------------

Ratings

Степень защиты:	IP66/IP67
ETIM 7:	EC000261 Enclosure/switchgear cabinet (empty)

ETIM

ETIM

Pitched roof:	false
RAL-number:	7035
Material:	Plastic
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
Wall build in:	false
With ventilation door:	false
Floor installation possible:	false
Pole fastening:	false
With mounting plate:	false
Impact strength:	IK06
Degree of protection (IP):	IP67
Depth:	76 mm
Tackable:	false
Width:	150 mm
With glazed door:	false
Height:	200 mm
Suitable for outdoor set-up:	false
With backside door:	false
Mounting plate depth-adjustable:	false
EMC-version:	false
Wall fastening possible:	true

Упаковка

В стандартной упаковке

Unit:	PCS
Количество:	10
Длина:	415 mm
Ширина:	315 mm
Высота:	220 mm
Weight (net):	3.98 kg
Weight (brt):	4.305 kg
Volume:	28.76

На палете

Unit:	PCS
Количество:	300
Длина:	1200 mm
Ширина:	800 mm
Высота:	1070 mm
Weight (net):	119.4 kg
Weight (brt):	152.15 kg
Volume:	1027.2