

# Наружные антенны LOCUS

### Серия Зенит




Логопериодическая конструкция – самый популярный тип наружных антенн в России  
 Материал: сталь

**Преимущества:** бюджетная модель

**Недостатки:** относительно невысокий коэффициент собственного усиления, недолговечность стальной конструкции (относительно алюминиевой)

Наименование	Описание	Удаление от телецентра	Цена (справочно для отдела продаж)
<a href="#">Зенит-14F</a>	Пассивная, КУ 6,7-7,7 дБи, F-разъем	До 25 км	
<a href="#">Зенит-14AF</a>	Активная, КУ 17-19 дБи, F-разъем	До 30 км	
<a href="#">Зенит-20F</a>	Пассивная, КУ 7,7-8,5 дБи, F-разъем	До 30 км	
<a href="#">Зенит-20AF</a>	Активная, КУ 18-20 дБи, F-разъем	До 40 км	

### Серия Эфир



Конструкция антенн – «волновой канал», отличается более узкой диаграммой направленности и более высоким коэффициентом собственного усиления  
 Материал: сталь

**Преимущества:** более высокий коэффициент собственного усиления

**Недостатки:** недолговечность стальной конструкции (относительно алюминиевой)

Наименование	Описание	Удаление от телецентра	Цена (справочно для отдела продаж)
<a href="#">Эфир-08F</a>	Пассивная, КУ 6,5-10 дБи, F-разъем	До 25 км	
<a href="#">Эфир-08AF</a>	Активная, КУ 27-30 дБи, К шума 3,7 дБ, F-разъем	До 30 км	
<a href="#">Эфир-08AF Turbo</a>	Активная, КУ 27-30 дБи, К шума 0,7 дБ (балансный усилитель), F-разъем	До 40 км	
<a href="#">Эфир-18F</a>	Пассивная, КУ 7,5-13 дБи, F-разъем	До 40 км	
<a href="#">Эфир-18AF</a>	Активная, КУ 28-33 дБи, К шума 3,7 дБ, F-разъем	До 50 км	
<a href="#">Эфир-18AF Turbo</a>	Активная, КУ 28-33 дБи, К шума 0,7 дБ (балансный усилитель), F-разъем	До 70 км	

## Серия Меридиан



Конструкция антенн – «волновой канал», отличается более узкой диаграммой направленности и более высоким коэффициентом собственного усиления  
 Материал: алюминий

**Преимущества:** более высокий коэффициент собственного усиления, высокая долговечность алюминиевой конструкции

Наименование	Описание	Удаление от телецентра	Цена (справочно для отдела продаж)
<a href="#">Меридиан-07F</a>	Пассивная, КУ 7-10 дБи, F-разъем	До 30 км	
<a href="#">Меридиан-07AF</a>	Активная, КУ 27-30 дБи, К шума 3,7 дБ, F-разъем	До 40 км	
<a href="#">Меридиан-07AF Turbo</a>	Активная, КУ 27-30 дБи, К шума 0,7 дБ (балансный усилитель), F-разъем	До 50 км	
<a href="#">Меридиан-12F</a>	Пассивная, КУ 9-14,5 дБи, F-разъем	До 50 км	
<a href="#">Меридиан-12AF</a>	Активная, КУ 29-35 дБи, К шума 3,7 дБ, F-разъем	До 60 км	
<a href="#">Меридиан-12AF Turbo</a>	Активная, КУ 29-35 дБи, К шума 0,7 дБ (балансный усилитель), F-разъем	До 70 км	
<a href="#">Меридиан-60F</a>	Пассивная, КУ 9,5-15 дБи, F-разъем	До 70 км	
<a href="#">Меридиан-60AF Turbo</a>	Активная, КУ 31-36 дБи, К шума 0,7 дБ (балансный усилитель), F-разъем	До 90 км	

## Серия Махаон



Универсальная и доступная серия антенн – разработана специально для максимально простой и быстрой установки в зоне уверенного приема

**Преимущества:** круговая диаграмма направленности обеспечивает одинаковое качество приема в любом положении и направленности; комплектуется набором уличного крепежа, а также подставкой, позволяющая использовать антенну как комнатную

**Недостатки:** невысокий коэффициент собственного усиления

Наименование	Описание	Удаление от телецентра	Цена (справочно для отдела продаж)
<a href="#">Махаон L 950.02</a>	Пассивная, КУ 5 дБи, F-разъем, универсальное исполнение (крепеж, подставка)	До 20 км	
<a href="#">Махаон L 951.02</a>	Активная, КУ 15 дБи, F-разъем, универсальное исполнение (крепеж, подставка)	До 30 км	

## Сравнительная таблица наружных антенн LOCUS в зависимости от удаления от телецентра

Удаление, км	Рекомендуемая модель	Цена	Отличительные особенности
До 20	<a href="#">Махаон L 950.02</a>		Круговая диаграмма направленности обеспечивает почти одинаковое качество приема в любом положении и направленности. Рекомендуется к установке только в зоне уверенного сигнала. Самая бюджетная серия антенн LOCUS.
	<a href="#">Махаон L 951.02 *</a>		
от 20 до 30	<a href="#">Зенит-14F</a>		Малый габарит (длина всего 49,5 см)
	<a href="#">Зенит-14AF *</a>		
от 30 до 40	<a href="#">Зенит-20F</a>		Минимальная стоимость в своем диапазоне удаления от телецентра
	<a href="#">Зенит-20AF *</a>		
	<a href="#">Эфир-08F</a>		Малый габарит (длина всего 49,5 см)
	<a href="#">Эфир-08AF *</a>		
	<a href="#">Меридиан-07F</a>		Алюминиевая конструкция не подвержена коррозии, что обеспечивает существенно больший срок службы антенны. Малый габарит (длина всего 50,1 см)
	<a href="#">Меридиан-07AF *</a>		
от 40 до 50	<a href="#">Эфир-08AF Turbo *</a>		Малый габарит (длина всего 49,5 см)
	<a href="#">Эфир-18F</a>		Минимальная стоимость в своем диапазоне удаления от телецентра
	<a href="#">Эфир-18AF *</a>		
	<a href="#">Меридиан-07AF Turbo *</a>		Алюминиевая конструкция не подвержена коррозии, что обеспечивает существенно больший срок службы антенны
<a href="#">Меридиан-12F</a>			
от 50 до 70	<a href="#">Эфир-18AF Turbo *</a>		Минимальная стоимость в своем диапазоне удаления от телецентра
	<a href="#">Меридиан-12AF *</a>		Алюминиевая конструкция не подвержена коррозии, что обеспечивает существенно больший срок службы антенны
	<a href="#">Меридиан-12AF Turbo *</a>		
	<a href="#">Меридиан-60F</a>		
Более 70	<a href="#">Меридиан-60AF Turbo *</a>		Алюминиевая конструкция не подвержена коррозии, что обеспечивает существенно больший срок службы антенны. Уверенный прием на удалении до 90 км от телецентра.

\* - Антенны с усилителем (активные) рекомендуются в случае подключения кабеля тонкого сечения, а также при длине кабеля более 10 метров для компенсации потерь сигнала при передаче до приемного устройства (телевизора или ТВ приставки)