

Geschl. Sicherungshalter 502.730
Closed Fuse-holders AC




44,6 x 12,6 mm



Spannung 250 V
Voltage

Strom 10 A
Current



Spezifikationen / Specification:

| | |
|---|--|
| Norm / Standard: | EN 60127-6 |
| Kompatibel für / Compatible for: | 5x20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links |
| Montage / Mounting: | Leiterplatte / Printed Circuit Board (PCB) |
| Kappe / Cover: | Renkverschlusskappe / Bayonet cover |
| Material: | Schraubkappe / Screw cover: Thermoplaste / Thermoplastic UL 94V-0 Gehäuse / Body: Thermoplaste / Thermoplastic UL 94V-0 |
| Kontaktwiderstand / Contact resistance: | < 5 mΩ |
| Isolationswiderstand / Insulation resistance: | > 100 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit / Dielectric strength: | 4.000 V _{AC} / min |
| Schutzgrad / Degree of protection: | IP40 |
| Farbe / colour: | Schwarz / Black |
| Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: | 100 Stk. = Industrieverpackung / 100 pcs. = Industrial packaging |

