


Паяльник ЭПСН18-220 керамика 220В 18Вт 300-380°С пластмассовая ручка



Описание

Паяльник предназначен для монтажных и демонтажных операций методом пайки оловянно-свинцовистыми припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры. Электропаяльник оснащен специальным металлокерамическим нагревательным элементом. Увеличен срок службы паяльника. Перед началом эксплуатации жало электропаяльника следует залудить.

Характеристики

- Напряжение питания: 220В 50Гц
- Потребляемая мощность: 18Вт
- Рабочая температура жала: 300-380°С
- Жало: 4мм, медь
- Нагревательный элемент: керамический
- Время разогрева до номинальной температуры: не более 4 мин
- Время непрерывной работы: 8ч
- Ручка: пластик
- Размеры габаритные: 203х24мм
- Масса: не более 0,1кг