

## Паяльники ЭПСН25-40 нихром 40В 25Вт



### Описание

Паяльник ЭПСН с деревянной ручкой производства России служит для пайки и лужения деталей из стали и меди. Подходит для работы с оловянно-свинцовыми припоями. Нагревательный элемент представляет собой нихромовую спираль. Рабочая часть выполнена из меди высокого качества. Рукоятка изготовлена из древесины, имеет удобную форму. Сетевой шнур имеет надежную двойную ПВХ изоляцию. Провод армирован прочной вилкой, которая совместима с отечественными розетками. Паяльник соответствует II классу электрозащиты, может использоваться как в домашних условиях, так и на производственных участках. Перед началом эксплуатации электропаяльника паяльный стержень подвергнуть лужению.

### Характеристики

- Напряжение: 40В
- Мощность: 25Вт
- Рабочая температура: 260-340<sup>0</sup>С
- Время разогрева: 7мин
- Жало: медный пруток диаметром 4мм
- Материал ручки: пластик