

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой соединитель

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQG3 предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к элементам электротехнических устройств с наружной резьбой – приборам, датчикам, кабельным вводам, штуцерам и пр.

Высокая степень защиты IP66 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP66
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

WQG3




ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru





Тип		Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Упаковка
цвет серый (RAL 7037)	цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	С, мм	L, мм	B, мм	D, мм	шт
WQG3-M10G/AD10.0	WQG3-M10B/AD10.0	M10X1.0	10,00	12,5	7	17	36	50
WQG3-M12G/AD10.0	WQG3-M12B/AD10.0	M12X1.5	10,00	12,5	7	17	36	50
WQG3-M12G/AD13.0	WQG3-M12B/AD13.0	M12X1.5	13,00	13	10	20	38,5	50
WQG3-M16G/AD13.0	WQG3-M16B/AD13.0	M16X1.5	13,00	13,5	10	20	38,5	50
WQG3-M16G/AD15.8	WQG3-M16B/AD15.8	M16X1.5	15,80	13,5	12	23	41	50
WQG3-M20G/AD15.8	WQG3-M20B/AD15.8	M20X1.5	15,80	13,5	12	23	41	50
WQG3-M20G/AD18.5	WQG3-M20B/AD18.5	M20X1.5	18,50	13,5	14,5	26	43	50
WQG3-M20G/AD21.2	WQG3-M20B/AD21.2	M20X1.5	21,20	14,5	17	29,5	47	50
WQG3-M22G/AD21.2	WQG3-M22B/AD21.2	M22X1.5	21,20	14,5	17	29,5	47	50
WQG3-M25G/AD21.2	WQG3-M25B/AD21.2	M25X1.5	21,20	14,5	17	29,5	47	50
WQG3-M25G/AD25.5	WQG3-M25B/AD25.5	M25X1.5	25,50	15	21	34	49	25
WQG3-M25G/AD28.5	WQG3-M25B/AD28.5	M25X1.5	28,50	16	23,5	37	50	25
WQG3-M32G/AD28.5	WQG3-M32B/AD28.5	M32X1.5	28,50	16	23,5	37	50	25
WQG3-M32G/AD31.5	WQG3-M32B/AD31.5	M32X1.5	31,50	17	26	41	53	25
WQG3-M32G/AD34.5	WQG3-M32B/AD34.5	M32X1.5	34,50	17	30	44	56	25
WQG3-M40G/AD34.5	WQG3-M40B/AD34.5	M40X1.5	34,50	17,5	30	44	56	25
WQG3-M40G/AD42.5	WQG3-M40B/AD42.5	M40X1.5	42,50	26	36,5	52	65	10
WQG3-M50G/AD42.5	WQG3-M50B/AD42.5	M50X1.5	42,50	26	36,5	52	65	10
WQG3-M50G/AD54.5	WQG3-M50B/AD54.5	M50X1.5	54,50	28,5	48	64	68,5	5
WQG3-M63G/AD54.5	WQG3-M63B/AD54.5	M63X1.5	54,50	28,5	48	64	68,5	5

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

