

# tehalit.LF speedway


## Kanalprofile 40 x 40 bis 40 x 60, PVC, Formteile

- Leitungsführungskanal mit vormontierten Kupplungen für einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage
- Vormontierte verstellbare Rückhalteklammern
- Vorgestanzte Bodenlochung im Abstand von 125 mm

**Lieferlänge:** 2000 mm  
Sonderlängen bis max. 6000 mm auf Anfrage

**Material:** PVC

**Lieferform:** Komplettkanal mit Unter- und Oberteil, Kupplungen (1 Paar/m), 2 Klammern pro Meter



	Bezeichnung	Kanal komplett E-No	Leistungsbelegung 11 mm Ø, z. B. TT 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	VPE
	<b>LF40040</b> Unter-/Oberteil Kupplungen	<b>LF4004009010</b> 127 300 622 Reinweiss	6	32 m
		<b>LF4004007035</b> 127 300 642 Lichtgrau	6	32 m
		<b>LF4004009001</b> 127 300 602 Cremeweiss	6	32 m
	<b>LF40060</b> Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	<b>LF4006009010</b> 127 301 022 Reinweiss	9	24 m
		<b>LF4006007035</b> 127 301 042 Lichtgrau	9	24 m
		<b>LF4006009001</b> 127 301 002 Cremeweiss	9	24 m
		<b>LF4006009011</b> 127 301 012 Schwarz	9	24 m