


3-фазные сборные шины Расстояние между участками 45 мм для 4
выключателей Подключения в форме вилки



пригодность к использованию	силовой выключатель 3RV2
Общие технические данные	
типоразмер автоматического выключателя	S00, S0
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
число полюсов для главной цепи	3
рабочий ток расчетное значение	63 A
Environmental footprint	
экологический сертификат изделия (EPD)	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего	19,1 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства	0,405 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации	18,7 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы	-0,076 kg
Электрическая безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
Подсоединения/ клеммы	
исполнение электрического соединения для главной цепи	винтовой зажим
Разрешения Сертификаты	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
Special Test Certificate	    
other	Environment



Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1915-1CB>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-1CB>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1915-1CB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-1CB&lang=en



последнее изменение:

09.11.2023