



### 主要信息

Range of product	Prodis Librio Clario Acti 9
产品类型	分励脱扣
产品短名	MX
控制回路电压	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
宽度 (9mm的倍数)	2

### 补充信息

适用范围	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 SW60-DC
本地信号指示	脱扣指示视窗
安装类型	固定式
安装方式	35 mm DIN 导轨
高度	82.5 mm
宽度	18 mm
深度	73.5 mm
产品重量	60 g
颜色	白色
接线能力	螺旋压入式端子 (下接线) - 2 电缆 1.5 mm <sup>2</sup> - 软线

螺旋压入式端子 (下接线) - 2 电缆 1.5 mm<sup>2</sup> - 带线箍的软线  
螺旋压入式端子 (下接线) - 1 电缆 0.5...2.5 mm<sup>2</sup> - 单股硬线

剥线长度	9 mm 适用 下接线 连接
紧固扭矩	1 N.m 下接线
型号	MX

## 环境

符合标准	EN/IEC 60947-5-1
产品认证	KEMA ASEFA LCIE ASTA
抗湿热性	2 符合 EN/IEC 60947-5-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...50 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 自主符合中国 ROHS ( 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 )
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------