

RDC2-0037a BOM

кол-во	позиция	наименование	код товара
12	C1, C2, C18 - C22, C25, C28, C29, C32, C33	0.1мкФ, Y5V 50В, 20%, 0603	226236018
2	C30, C31	0.1 мкФ Y5V 50В,+80-20%, 1206	783363656
2	C3, C4	47 мкФ, 50 В, 6,3x11	154616387
2	C5, C6	470 мкФ, 63 В, 13x20	9000247217
4	C7 - C10	1000пФ, NPO 50В, 5%, 0603	357432782
1	C11	47 мкФ, 100 В, 10x20	60665
4	C12 - C15	0.47мкФ Y5V 50В-20+80% 0603	87954344
7	C16, C17, C24, C34 - C37	220пФ NPO 50В 5% 0603	79714346
1	C23	10 мкФ, 10 В, тип А, 10%	868717967
2	C26, C27	0.015мкФ, X7R 50В,10%, 0603	895412441
1	DA1	TDA8920ВТН/N2.118	1113612189
2	R1, R2	0.125Вт 0805 10 Ом, 5%	984160893
7	R3 - R6, R8 - R10	0.063Вт 0603 5.6 кОм, 5%	13544
1	R7	0.063Вт 0603 30 кОм, 5%	20824
2	R11, R12	0.063Вт 0603 10 Ом, 5%	61172
1	VD1	BZV55-C5V6.115	9000002072
1		Печатная плата RDC2-0037	9000489699