

Светодиодный налобный фонарь

VIDEX®

VLF-H025C

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Режимы меняются в течение 3х сек, в противном случае фонарь выключается.

Режим 1: Белый свет максимальной мощности

Режим 2: Белый свет средней мощности

Режим 3: Белый свет мерцающий (стробоскоп)

Режим 4: Красный свет максимальной мощности

Режим 5: Красный свет мерцающий

С помощью длительного нажатия кнопки фонарь включает/выключает COB свет (ближний свет).



Управление сенсорным датчиком



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный налобный фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями являются герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать необходимый режим работы. Используется налобный ремень для фонаря из износостойкого материала, мягкого по текстуре, что обеспечивает удобное пользование. Максимальная яркость 310 люмен.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный фонарь
2. Аккумулятор
3. Кабель для заряда
4. Налобный ремень
5. Гарантийный талон

Надежный ремень из износостойкого материала, мягкого по текстуре, с силиконовым креплением для фонаря, удобный в пользовании



Регулируемый угол наклона крепления позволяет выбрать удобный угол освещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	VLF-H025C Налобный фонарь
Материал	Поликарбонат
Размеры	70*46*38 мм
Вес	96 г
Тип светодиода	CREE XTE 5W + COB
Источник питания	Аккумулятор
Тип аккумулятора	3.7В, Li-polimer 1800MA*ч
Время заряда	3.5 часа
Входящее напряжение/сила тока	5В 0,5А
Рабочая температура	-10° - +50°C
Класс защиты от пыли и влаги	IP65
Дальность	74м
Цветовая температура	5000K
Стабилизация разряда	Неполная



COB светодиод обеспечивает равномерный рассеянный свет на 120°

ЗАРЯД ФОНАря

Фонарь может перезаряжать аккумулятор с помощью USB кабеля. Заряд осуществляется с помощью USB разъема и кабеля, поставляемого в комплекте.

При заряде светодиодные индикаторы будут мерцать красным цветом. При полном заряде – все индикаторы будут светиться красным цветом. После полного заряда необходимо отсоединить зарядный кабель USB.

Аккумуляторы заряжаются на 80-90%, поэтому их можно использовать сразу, однако рекомендуется полностью зарядить аккумулятор после покупки фонаря. Аккумулятор необходимо зарядить, прежде чем он полностью разрядится.



USB разъем для заряда фонаря

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Кнопка сенсора

Кнопка сенсора позволяет включить голубой свет и контролировать его режимы жестами рук. Длительное нажатие кнопки сенсора отражает заряд фонаря.

Функциональная кнопка

Кратковременное нажатие кнопки позволяет переключать режимы работы.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте попадания прямого света в глаза.

Запрещается эксплуатация фонаря и аккумулятора при высоких температурах.

Запрещается использовать элементы питания других типов кроме указанных в технических характеристиках. Детям до 6 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Светодиодный фонарь должен храниться в упаковке производителя, в вентилируемом помещении при температуре от -20°C до +40°C и влажности не более 80% (при температуре +25°C). Транспортировка производится только в упаковке и в крытом транспорте, с соблюдением требований к хранению. При этом должно быть обеспечено устойчивое положение, исключающее удары и другие механические повреждения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации и номинальная мощность светодиодного фонаря указаны на упаковке. Обмен и возврат возможны при соблюдении требований тран-

спортировки, хранения и эксплуатации, предложенных в этой инструкции. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- Изделие было в использовании и имеет следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.;
- Отсутствует гарантийный талон / чек организации-продавца;
- Отсутствуют упаковка, комплектация, товарный вид и потребительские свойства товара.

Импортер: ООО «Изобиль-опт», оф. 31, ул. Ольховая 3, г. Видное, Ленинский р-н, Московская обл., 142700.

Изготовлено на производственных мощностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd, Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нинхай Йисен Дэйли Юэ Ко Лтд, Адрес: Сидянь Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай. Для предъявления претензии обращайтесь к Импортеру. Дата изготовления и номер партии указаны на изделии и на упаковке.