

RDC2-0036 BOM

кол-во	позиция	наименование	код товара
2	C1, C2	470 мкФ, 63 В, 13x20	9000247217
4	C3, C4, C18, C19	0.1 мкФ, X7R, 250В 1206	468214461
1	C5	22 мкФ, 100 В, 6.3X11	9000247159
5	C6 - C10	10 мкФ, 10 В, тип А, 10%	868717967
6	C11, C12, C14, C17, C20, C22	0.1мкФ, Y5V 50В, 20%, 0603	226236018
1	C13	47пФ, NPO 50В, 5%, 0603	812128055
2	C15, C16	0.015мкФ, X7R 50В, 10%, 0603	895412441
1	C21	0.47мкФ, Y5V 50В, -20+80%, 0603	87954344
4	C23 - C26	220пФ, NPO 50В, 5%, 0603	79714346
1	DA1	TDA8954TH/N1.112	9000361216
8	R1 - R4, R8, R9, R17, R19	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
1	R5	0.063Вт 0603 470 Ом, 5%	56821
1	R6	не устанавливать	
1	R7	0.125Вт 0805 30 кОм, 5%	364055299
1	R10	замкнуть перемычкой	
2	R11, R12	0.063Вт 0603 10 Ом, 5%	61172
2	R18, R20	0.063Вт 0603 1 кОм, 1%	9000079676
2	VT1, VT2	BSS138	9000476837
2	Q1, Q2	BC858	56009
2	D1, D2	Светодиод 0603, красный	9000414317
2		KLS2-301-5.00-02P-2S	9000329458
1		Печатная плата RDC2-0036	9000488861