


AB8740

6,3/ (✓)

Перв. примен.

Справ. N



1. Неуказанные радиусы 0,2 мм.
2. Состояние материала Т1.
3. Остальные требования по ГОСТ22233-2001

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Площадь сечения, мм ²	Масса теоретическая кг/пог.м	Диаметр описанной окружности, мм	Периметр наружный, мм
1135,6	3,078	98,7	698,4

AB8740

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Профиль радиаторный
нормальной точности

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

сплав АД31
ГОСТ 4784-97



ООО "ЛИГРА"

Формат А4