

Технические характеристики

Параметр	Значение
Потребляемый ток	20 мА
Интерфейс	USB1.1, USB2.0.
Напряжение питания по шине USB	5 В
Длина	60 мм
Ширина	30 мм

Конструкция устройства

Конструктивно переходник выполнен на двусторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, защищенной прозрачной термоусадочной трубкой. Переходник обеспечивает все модемные сигналы: DSR, DTR, RTS, CTS, RI, DCD, а также основные сигналы RXD и TXD.