


# ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ

## РАБОЧИЕ МЕСТА «ВИКИНГ»



### Рабочий стол

Столешница выполнена из антистатического материала выдерживающего высокую температуру нагрева. Все элементы заземлены. Высота регулировки положения столешницы от 650 до 1000 мм. Максимальная нагрузка на стол до 250 кг.

- СР-12 700x1200 мм
- СР-15 700x1500 мм
- СР-18 700x1800 мм

### Полка для оборудования

Максимальная нагрузка полки 50 кг

- ПО-12 300x1200 мм Для СР-12
- ПО-15 300x1500 мм Для СР-15
- ПО-18 300x1800 мм Для СР-18

### Освещение рабочей поверхности

Длина светильника: 1200 мм, люминисцентная лампа мощностью 72 Вт, регулировкой направления потока света.

- ДЛ-12 длина 1200 мм для СР-12
- ДЛ-15 длина 1500 мм для СР-15
- ДЛ-18 длина 1800 мм для СР-18

### Электропанель

Имеет трехметровый сетевой провод. В стандартной комплектации содержит 2 европейских розетки и выключатель для верхнего освещения рабочей поверхности.

- ЭП-12 длина 1200 мм для СР-12
- ЭП-15 длина 1500 мм для СР-15
- ЭП-18 длина 1800 мм для СР-18

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

### Полки для оборудования

- ПО-12 300x1200 мм Для СР-12
- ПО-15 300x1500 мм Для СР-15
- ПО-18 300x1800 мм Для СР-18

### Стол угловой антистатический

Является угловой приставкой для любого типа столов 1200 мм

- УС-1 1200x500 мм

### Рельс для крепления ячеек комплектации

Удобный элемент для ячеек и коробов хранения комплектующих различных габаритных размеров

- РК-12 длина 1200 мм
- РК-15 длина 1500 мм
- РК-18 длина 1800 мм

### Перфорированная панель

Стальная перфорированная панель, окрашена порошковой краской. Отверстия 9 мм с шагом 38 мм

- ПФП-12 1200x300 мм для СР-12
- ПФП-15 1500x300 мм для СР-12
- ПФП-18 1800x300 мм для СР-12



### Подкатная тумба

Высококачественная стальная тумба для хранения инструмента и компонентов. Оснащена центральным замком. Выдвижные ящики снабжены механизмом легкого скольжения. Нагрузка до 30 кг на каждый ящик.

- ТП-01 стандартное исполнение
- ТП-02 антистатическое.

Габаритные размеры: 570x470x500 мм



### Стол подкатной антистатический

Предназначен для установки дополнительного оборудования в рабочей зоне

- ПС-07 700x500 мм



### Стойка 19"

Антистатическая подкатная стойка с 5 полками и электропанелью для установки оборудования в рабочей зоне

- СТ-05 560x440x1660