



# Беспроводная наружная камера наблюдения Mi 1080p

## Комплектная версия\*



[Комплектная версия]

28990 / BHR4435GL

[Версия с одной камерой]

28988 / BHR4433GL

### Многокамерное решение для безопасности

- Один приемник, устанавливаемый в помещении, поддерживает до четырех наружных камер, работающих одновременно, что обеспечивает лучшую защиту и эффективно уменьшает количество слепых зон.

### Широкий угол обзора 130°

- Широкий угол обзора 130° помогает запечатлеть больше событий и восстановить реальную обстановку во дворе вашего дома.

### Технология широкого динамического диапазона

- Технология WDR позволяет камере снимать более четкие изображения и видео в фоновом свете.

### Несколько методов хранения

- Локальное хранилище на внутреннем накопителе, доступное через карту Micro SD и USB-накопитель, защищает записанную информацию от утечки. На ваш выбор также предлагается 3-дневное облачное хранилище.

### 90 дней работы от аккумулятора

- Аккумулятор большой емкости 5700 мАч обеспечивает 3 месяца работы без подзарядки.

### Отсутствие проводов обеспечивает простоту установки

- Это полностью беспроводное устройство, которое можно установить за несколько минут практически в любом месте.

### Новая технология обнаружения движения PIR

- ИК-датчик воспринимает изменения температуры и перемещения объекта, а камера сразу же начинает записывать и выдает оповещения.

### Защита от атмосферных воздействий IP 65

- Класс защиты IP65 обеспечивает надежный мониторинг в различных погодных условиях. Устройство хорошо выдерживает как жару, так и холод на улице.

### Конструкция с защитой от кражи – вам не о чем беспокоиться

- Конструкция закрепляется на винтах, что защищает камеру от кражи. Встроенный гироскопический датчик обнаруживает ненормальное движение камеры и оперативно отправляет предупреждающие уведомления.

### Улучшенная съемка ночью при слабом освещении

- Наружная камера позволяет четко увидеть, что происходило даже в темноте, расстояние ночной съемки до 7 м.



## Различные сценарии использования:



Забор



Внутренний дворик



Задний двор



Гараж





Магазин

## Обзор:

Наружная камера

Приемник в помещении



## Комплектация (комплектная версия):

Наружная камера (включая аккумулятор), внутренний приемник, наклейка с монтажным шаблоном, зарядный кабель (1 м), кабель Ethernet (2 м), дюбель – 3 шт., винт – 3 шт., наклейка с предупреждением, руководство пользователя, гарантийное уведомление.

*\* Комплектная версия включает в себя один приемник в помещении и одну наружную камеру.*

*\* Доступна версия с одной камерой, приемник в помещении необходим для работы с наружной камерой (камерами).*

## Технические характеристики:

Модель (комплектная версия)	MWC13	Размеры наружной камеры	52,7 x 122 x 102,6 мм
Разрешение	1920*1080	Параметры питания	5 В, 2 А
Видео кодек	H.265	Подключение к беспроводной сети	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4 ГГц
Совместимость	Android 6.0, iOS 10 или выше	Рабочая температура	-20°C ~ 50°C
Угол поля зрения объектива	130°	Класс защиты IP	IP 65
Апертура	F2.1	Емкость аккумулятора	5700 мАч 3,65 В
Накопитель приемника в помещении	Карта Micro SD (до 32GB) USB накопитель / облачное хранилище	Размеры приемника в помещении	110 x 85 x 77,1 мм